

Herstellanleitung für Dichtringe zur Doppelgelenkwelle U411

1. Stanzwerkzeug bauen

Stanzwerkzeug so bauen, dass beim Stanzen folgende Abmessungen erreicht werden.

| | |
|---------------------------------|-------|
| Außendurchmesser der Dichtung: | 32 mm |
| Innendurchmesser der Dichtung : | 22 mm |



2. Außendurchmesser der Dichtung stanzen

Als Dichtungsmaterial habe ich eine 3mm Gummi-Flächendichtung verwandt.
Es können aber meiner Meinung nach auch andere Dichtungsmaterialien, wie z.B. Fibroflex, verwendet werden.

